


WIDEX EVOKE™ PASSION С ТЕХНОЛОГИЕЙ SOUNDSENSE



WIDEX МИНИ-RIC основан на E-платформе от WIDEX с Fluid Sound Controller, которая выполняет автоматическую обработку сигналов быстрее и точнее, чем раньше. WIDEX МИНИ-RIC - это первый слуховой аппарат, который использует технологию SoundSense Adapt, чтобы узнать о предпочтениях пользователей и создать более персонализированное звучание.

- Беспроводная связь через WidexLink и TONELINK App
- Совместимость с дополнительными устройствами DEX
- 4 уровня функциональности 440/330/220/110
- Использует ресивер S
- Работает на батарейке №10
- Класс защиты IP68
- От минимальной до тяжелой степени тугоухости

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ



СТАНДАРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- E-платформа с Fluid Sound Controller
- Улучшенные правила Widex для открытой настройки
- Правила привыкания
- Технология Power Saver IV для низкого потребления энергии

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ	440	330	220	110
Функциональность	xxxxxx	xxxxx	xxxx	xx
Каналы обработки и точной настройки	15	12	10	6

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

WidexLink с дополнительными устройствами DEX*
---	---	---	---	---

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ iOS И ANDROID

TONELINK App
COM-DEX App



ФУНКЦИИ

Менеджер адаптации
Fluid Sound Analyser (звуковые классы)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Программы	5	4	3	3
Smartwind Manager	.			
Дополнительное усиление высоких частот	.			
Усилитель речи RT	RT/IE	IE		
Цифровая ушная раковина	.	.		
Локатор HD	.	.	.	
TruSound Softener	.	.	.	
SoundSense Adapt	.	.	.	
Регулировка предпочтений
Подавление тихого шума
Система шумоподавления
ZEN IE
Расширитель диапазона слышимости

*Также включает дополнительные устройства DEX: CALL-DEX, TV-DEX, COM-DEX, UNI-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, PHONE-DEX



МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – КАМЕРА 2СС



ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО

ВЫХОД – КАМЕРА 2СС



Технические характеристики:

Типичные данные, полученные после стандартных измерений с помощью чистого тона. Слуховой аппарат установлен в режиме тестового усиления Compass, если не указано иначе. Измерения выполнены в стандартной камере для ITE без серной защиты. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте global.widex.com

		ИСКУССТВЕННОЕ УХО IEC 60118-0:1983 + A1:1994	КАМЕРА 2СС IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Гц	110 дБ УЗД	101 дБ УЗД
	Пик	118 дБ УЗД	107 дБ УЗД
	Среднее значение	110 дБ УЗД	102 дБ УЗД
Акустический выход (Вход 60 дБ УЗД)	1600 Гц	94 дБ УЗД	85 дБ УЗД
	Пик	102 дБ УЗД	91 дБ УЗД
	Среднее значение	89 дБ УЗД	85 дБ УЗД
Макс. усиление (Вход 50 дБ УЗД, режим Compass - Макс. усиление)	1600 Гц	59 дБ	49 дБ
	Пик	63 дБ	52 дБ
	Среднее значение	58 дБ	50 дБ
Акустический частотный диапазон		100 Гц - 10000 Гц	100 Гц - 9300 Гц
Нелинейные искажения (типичные)	500 Гц	<2%	<2%
	800 Гц	<2%	<2%
	1600 Гц	<2%	<2%
Эквивалентный входной шум		23 дБ УЗД	23 дБ УЗД
Ток покоя		0.97 mA	0.97 mA
Ток потребления*		0.99 mA	0.99 mA
Работа от батарейки (воздушно-цинковая батарейка 10, 100 мАч)*		100 ч	100 ч
Невосприимчивость к помехам от сотовых телефонов (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -40/-7/-6 дБ УЗД	U-rating: M4

*Продолжительность работы батарейки в реальных ситуациях зависит, среди прочего, от используемых функций слуховых аппаратов, времени передачи и качества самой батарейки.

Не делайте никаких модификаций устройства без разрешения изготовителя. Запасные части и инструкции по ремонту можно приобрести у Widex.